

Moravia verkeersspiegel DIAMOND

hoogte x breedte 600 x 800 mm,
maximale zichtbreedte 12 m, spiegel
van veiligheidsglas, frame van
kunststof in rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 193618



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Diamond-SEKURIT-spiegel DIAMOND

verkeersspiegel





- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte x breedte 600 x 800 mm
- maximale zichtbreedte 12 m
- spiegel van veiligheidsglas
- frame van kunststof in rood/wit, reflecterend
- paalmontage
- uitgerust met houder
- welving gelijkmatig
- levering inclusief bevestigingsklemmen
- 10 jaar garantie op functionaliteit

Technische details



afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte	800 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	max. afstand	12 m
spiegeltype	verkeersspiegel	welving	gelijkmatig
plaats van toepassing	binnen en buiten	spiegel uitrusting	houder
materiaal spiegel	veiligheidsglas	bevestigingstype	paalmontage
materiaal frame	kunststof	inhoud levering	inclusief bevestigingsklemmen
type oppervlakte	reflecterend	garantie speciaal	10 jaar // functionaliteit

kleur lijst	rood/wit	gewicht	11,9 kg
hoogte	600 mm		

Gerelateerde Producten

193899		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193902		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3500 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193913		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
720826		wandarm voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 400 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt

Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
199614		laadbrug, lengte x breedte 750 x 1250 mm, draagvermogen 600 kg, aanslaghoek ter beveiliging tegen wegglijden, van aluminium
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm