

## palletopzetbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 210 l, hoogte x breedte x diepte 240 x 1220 x 1220 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 201103

## Palletopzetbak

palletopzetbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 240 x 1220 x 1220 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag




## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	palletopzetbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	210 l	materiaal rooster	staal
capaciteit	4 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	240 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1220 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1220 mm	gewicht	85 kg

## Gerelateerde Producten

201106		PE-bekleding voor opvangbak, voor 4 x 200 liter vat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm