

PROCITY

verkeersspiegel rechthoekig

hoogte x breedte 500 x 680 mm,
maximale zichtbreedte 9 m,
zichtveld 90 °, spiegel van Polymir®,
UV- en weersbestendig, frame van
hars (thermoplastisch) in rood/wit,
reflecterend

Artikelnummer: 224513



PROCITY Verkeersspiegel

onbreekbaar en robuust

verkeersspiegel rechthoekig

- geschikt voor buiten
- hoogte x breedte 500 x 680 mm
- maximale zichtbreedte 9 m
- zichtveld 90 °
- spiegel van Polymir®, UV- en weersbestendig
- frame van hars (thermoplastisch) in rood/wit, reflecterend
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder
- 3 jaar garantie

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	hoogte	500 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	breedte	680 mm
spiegeltype	verkeersspiegel	zichtveld	90 °
plaats van toepassing	buiten	max. afstand	9 m

materiaal spiegel	Polymir®	spiegel uitrusting	houder
materiaal frame	hars (thermoplastisch)	spiegel uitvoering	UV- en weersbestendig
type oppervlakte	reflecterend	bevestigingstype	wand-/paalmontage
kleur lijst	rood/wit	garantie	3 jaar
vorm	rechthoekig	gewicht	11 kg

Gerelateerde Producten

224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen
224523		verwarmingsfolie voor verkeersspiegel, 200 V, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

224520		verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt
224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen
224523		verwarmingsfolie voor verkeersspiegel, 200 V, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar