

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 300 kg, met elastiek-banden, naaf met dubbel kogellager, diameter 160 mm, velg van polyamide, velg met draadvangkappen

Artikelnummer: 243365



inbouwwiel

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- naaf met dubbel kogellager
- diameter 160 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polyamide
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	ja
banden	elastiek	gewicht	1,12 kg
wiel-ø	160 mm		

