

Allit bac à bec ProfiPlus

hauteur x largeur x profondeur 200 x 205 x 355 mm, en plastique recyclé en gris

lot 8 pièce

Numéro d'article: 254887



bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 200 x 205 x 355 mm
- en plastique recyclé en gris
- en matériau 100 % recyclé
- résistant à la température de -10 °C à +60 °C
- résistant contre les résines, alcalins, graisses et huiles
- fond plein
- avec porte-étiquettes
- Plusieurs niveaux Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	gerbable avec	Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
conducteur d'électricité	non	poignée	sans
hauteur	200 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
largeur	205 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui

profondeur	355 mm	résistance à la température	-10 °C à +60 °C
matériau	plastique recyclé	résistance	résines, alcalins, graisses, huiles
pourcentage matériau recyclé	100 %	couleur	gris
structure de cloison	fermé	taille	4H - HxIxP 200x205x355 mm
soubassement	plein	Poids	4,08 kg

Cela s'adapte aussi ...

221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni