

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 210 x 600 x 400 mm, en polypropylène en rouge

lot 2 pièce

Numéro d'article: 509536



5 YEARS WARRANTY



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 190 x 560 x 360 mm
- force 70 kg
- capacité de gerbage 700 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois ajourés sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

champ d'inscription


porte-étiquettes sur tous les côtés

norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	38 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	210 mm	charge	70 kg
longueur	600 mm	capacité de gerbage	700 kg
largeur	400 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur intérieure	190 mm	convient pour aliments	oui
longueur intérieure	560 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur intérieure	360 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	polypropylène	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	rouge
emboîtable	non	quantité par unité de commande	2
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	4 kg
finition paroi	sans ouverture de prise		

Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509581		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509585		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509587		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc
509590		Visière, pour bac gerbable norme Europe 38 l
509596		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 400 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---