

Kappes

hauteur x largeur x
profondeur 1950 x 1130 x 590
mm

RasterPlan®

30 bacs en polyéthylène, 3 tiroir(s),
verrouillable avec serrure à cylindre,
soubassement socle, corps avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7035 gris clair,
face avant avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair

RasterPlan



KAPPES



Numéro d'article: 522364



Kappes Armoire grand espace RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm

- 30 bacs en polyéthylène
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à double battant perforée
- portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Réglable au pas de 10 mm
- 3 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg
- tiroirs installables à souhait vers le bas à partir de la mi-hauteur

- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble | armoire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type de porte | porte à double battant perforée | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| hauteur | 1950 mm | soubassement | socle |
| largeur | 1130 mm | matériau | tôle d'acier |
| profondeur | 590 mm | tablette réglable au pas | 10 mm |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | surface de tablette | galvanisé |
| charge tablette | 50 kg | verrouillable | oui |
| bacs à bec | 30 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| matériau de bac | polyéthylène | glissière tiroir | rail télescopique |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | extension tiroir | 100 % |
| charge tablette coulissante | 50 kg | verrouillage | 3 côtés |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | angle d'ouverture de porte | 200 ° |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | poignée | poignée tournante |
| surface de corps | finition peinture époxy | roulant | non |
| surface de face avant | finition peinture époxy | Poids | 175,45 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 323247 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323258 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323291 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323316 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323327 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323349 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323382 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert |

| | | |
|--------|---|--|
| 323393 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert |
| 323418 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert |
| 323451 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323462 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323484 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324589 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris |
| 324603 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris |
| 324625 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris |
| 324636 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu |
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 324658 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert |
| 324669 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324705 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir |
| 524171 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |