

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 524880



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 200 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 150 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 52 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	150 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm

banden	kunststof	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	150 mm	uitlading	52 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	129 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	kogellager	gewicht	1,23 kg
rem	zonder		

Gerelateerde Producten

524884



wiel, draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof