

## BLACK BULL arceau de protection SWING

convient pour le extérieur, hauteur x largeur 1240 x 750 mm, élastique grâce à l'élément ressort intérieur en PU, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller



Numéro d'article: 530101



## BLACK BULL Arceaux de protection flexibles SWING

arceau de protection


- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur 1240 x 750 mm
- diamètre du tube 76 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- élastique grâce à l'élément ressort intérieur en PU
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir
- à cheviller

### Détails techniques



sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	forme de tube	rond
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à cheviller
type de protection anti-collisio	arceau de protection	fonction protection anticollisio	élastique grâce à l'élément ressort intérieur en PU

lieu d'utilisation	extérieur	matériau	acier
hauteur	1240 mm	surface de protection anti-colli	avec revêtement en plastique
largeur	750 mm	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
diamètre de tube	76 mm	Poids	19,8 kg
épaisseur de cloison	3 mm		

## Accessoires

530104		Kit de fixation pour arceau de protection, kit comprenant : 8 chevilles, colle, écrous, rondelles
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

141906		rebord de balisage, convient pour le intérieur, hauteur x longueur x profondeur 150 x 800 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à cheviller
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm