

19" LCD KVM Konsole mit 43,18 cm (17") TFT-Monitor

- passend für Schränke mit 600 und 1.000 Tiefe
- max. Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel, 60 Hz
- Bildschirm: SXGA Color TFT-LCD
- Grafikkanschluss: VGA
- Tastatur und Maus Anschluss: PS/2 und USB
- QWERTZ Tastatur mit separatem Ziffernblock und Touchpad Maus
- mit Teleskopauszug für Monitor- und Tastatureinheit
- komfortable Bedienung über OSD Menü
- Bildschirm 110° aufklappbar
- 1 HE Rack-Mounting Gehäuse
- geeignet für Windows 95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / NT, Unix und Linux
- **Lieferumfang:** 19" LCD KVM Konsole mit 43,18 cm (17") TFT Monitor, Stromanschlusskabel, DP Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Hinweis: Deutsche Tastaturbelegung! Für den Markt: D / A / L

Zubehör: IP Karte: verbindet die Konsole mit dem vorhandenen Ethernet Netzwerk (damit hat man bei Bedarf Fernzugriff auf das System) • IP Remote-Zugriff auf alle KVM-Funktionen ab BIOS-Ebene • Zugriff / Bedienung auf alle angeschlossenen Server • Auflösungen von bis zu 1.920 x 1.080 Pixel, 60 Hz werden unterstützt • eine Windows Client Software kann heruntergeladen werden • 1 x RJ45 LAN Kupplung, 10 / 100 / 1.000 MBit/Sek. • Maße: (B)162 x (T)78 x (H)30 mm

Anwendungsbeispiele:

- zum Einbau in 19" Serverschrank



19" LCD KVM Konsole mit 43,18 cm (17") TFT-Monitor



19" LCD KVM Konsole mit 43,18 cm (17") TFT-Monitor, Rückansicht

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Accessoires: carte IP				LC0001	11116255
Console 19" LCD KVM avec écran TFT 43,18 cm (17")	clavier allemand		noir	LC702GE	11116069