

## Rollcart C+C Wagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 990 x 695 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr), mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158024

## Rollcart C+C Wagen

### platzsparend ineinanderschiebbar

#### C+C Wagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 990 x 695 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 1080 x 870 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	C+C Wagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Bereifung	TPE
elektrisch leitend	nein	Radlager	Rillenkugellager

Ladehöhe	300 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	990 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	695 mm	Höhe	960 mm
Material Plattform	Holz	Länge	1080 mm
Aufbauten	1 Stirnwand (Stahlrohr)	Breite	870 mm
nestbar	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	32 kg

## Zubehör

158397		Abweiserollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar