

## Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform geschlossen aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 158213



## Rollcart Griffroller

### Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 500 mm
- Plattform geschlossen aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Radlager	Rillenkugellager

Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Durchmesser Rad	125 mm
Ladehöhe	190-720 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	900 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Breite	500 mm
Plattform	geschlossen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Holz	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Etagen Anzahl	2 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	18 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		