

Lacont Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 210 l, Höhe x Breite
x Tiefe 240 x 2400 x 820 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 201069



Lacont Auffangwanne

Auffangwanne



- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 210 l
- Höhe x Breite x Tiefe 240 x 2400 x 820 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen









Technische Details





Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material	Gitterrost Stahl
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Oberfläche	Gitterrost verzinkt
Auffangvolumen	210 l	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeffnung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	240 mm	fahrbar	nein
Breite	2400 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	820 mm	Gewicht	117 kg
Material	Stahl		

Zubehör

201078		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201082		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
204830		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 240 x 2420 x 820 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

504444		<p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>
510925		<p>Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
525760		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm</p>