

Treston ESD-Sichtlagerkasten

Höhe x Breite x Tiefe 130 x 149 x 250 mm, Aus Polypropylen in schwarz

VE 30 Stück

Artikelnummer: 230150



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



ESD-Sichtlagerkasten


- Höhe x Breite x Tiefe 130 x 149 x 250 mm
- Aus Polypropylen in schwarz
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Boden innen gewellt
- Mit Beschriftungsfeld vorne
- Gleiche Breiten stapelbar
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



Behältertyp	Sichtlagerkasten	Material	Polypropylen
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	innen gewellt
elektrisch leitend	ja	stapelbar	ja
Höhe	130 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld vorne
Breite	149 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Tiefe	250 mm	Farbe	schwarz
Innenhöhe	115 mm	Garantie	5 Jahre

Innenbreite	125 mm	Gewicht	10,2 kg
Innentiefe	185 mm		

Zubehör

230181		ESD-Rollregal für Sichtlagerkästen, Höhe x Breite x Tiefe 1630 x 780 x 715 mm, Feldlast 300 kg, 8 Ebene(n) mit Schienen für Sichtlagerkästen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	---

Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9