

Sackkarre

Traglast 150 kg, Schaufel
anschraubbar und austauschbar,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in schwarz,
Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 272312



Sackkarre

- Traglast 150 kg
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- rutschfesten Handgriffen
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Sackkarre	Rad-Ø	260 mm
Traglast	150 kg	Sicherheitsgriff	nein
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Höhe	1150 mm
Material	Stahlrohr	Breite	430 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	800 mm
Farbe	schwarz	Garantie	5 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	11 kg
Klappfunktion	Schaufel		

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm