

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, kabelinvoer, hoge deksel

Artikelnr. 2007718



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Extra productbeschrijving 1	Met membraaninvoeren en DIN-rail
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 267x182x127 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP66; IK05Beschermingsgraad IK-code;

Stamgegevens

Bestelnr.	2007718
Type	T 350 HD LGR
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Materiaal-afk.	PP/PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	72,76 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, kabelinvoer, hoge deksel

Artikelnr. 2007718



Technische gegevens



Lengte	285,00 mm
Breedte	201,00 mm
Zijhoogte	137,00 mm
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Afmetingen LxBxH	285x201x137 mm
Afmetingen	285x201x137 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	24,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	overige
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrustung	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	16xM32 8xM40
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosievllege uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>