

Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605041
 EAN: 7021986050417



Elektrisch

System wattage: 7W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 670lm
 Werkzaamheid: 96 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 77
 Diameter (mm) D: 270
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.39 / 1.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 278 x 275 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 4 1 7