


Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 72W IP68



kwh/1000h:	79,20
Lumen:	5000
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 36W

Spannung: 24V
Watt: 36W
Lichtfarbe: grün
Abstrahlwinkel: 120°
LED Anzahl: 350
Maße: 5000*8*3 mm
Gewicht: 0,090 kg
Kürzbar alle 3 LED
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite


Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.


Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	3
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	85
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	grün
Lichtfarbe Name:	grün
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Gewicht:	0.1 Kg

Weitere Bilder





Zubehör

Art.-Nr.	Name
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67