


Technisches Datenblatt PDF ES212G2



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	33,40 mm
B1	49,30 mm
B2	22,30 mm
C	24 mm
C1	8 mm
d	60 mm
d1	82 mm
D	110 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1.1
S	12 mm
SW	5 mm



m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,20 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm