

**Artikelnummer:** 129549

**Kurzbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 3 dubbelzijdige 20-°-afzetvlakken

**Langbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 3 dubbelzijdige 20-°-afzetvlakken: Vastgelaste stalen constructie. Duwgriep van buis. Legetages van plaatstaal, hellingshoek 20-°. Grondplaat van blad van houtmateriaal in beukendecor. Zijbeugel van buis, a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm. Afstand tussen de etages 340 mm voor elk een set van 6 magazijnbakken aan voor- en achterkant.

Gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010). 2 zwenkwielen (vast te zetten) en 2 bokwielen (a<sup>m</sup> 200 mm), rubber, rollager en kunststof velg. Levering **zonder** kratten.

- Laadoppervlak: 2 x lxb 1350 x 400 mm
- Buitenafm.: lxb 1530 x 800 mm
- Aantal laadbakken: 3 etages + 1 x plateau onder
- Totale hoogte: 1750 mm
- Laadhoogte: 280/670/1020/1370 mm
- Hoogte handgreep: 1000
- Draagvermogen: 300 kg
- Wiel-a<sup>m</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 107 kg

