

Artikelnummer: 154708

Kurzbeschreibung: Ladekast, 10 schuifladen, B 1330 x D 715 x H 1400 mm

Langbeschreibung: Ladekast, 1330 mm breed: [ul] voor het opbergen van gereedschap en kleine onderdelen Materiaal: gepoedercoat plaatstaal Centrale vergrendeling De uittrekbare stop voorkomt het openen van meerdere laden tegelijk. Laden met kogellager Laden 100 % uittrekbaar (volledig uittrekbaar) met max. draagvermogen van 80 kg mogelijke ladehoogte: 75/100/150/250 mm vaste basis met vloeregalisatieschroeven Inwendige afmetingen laden: 1226 x 612 x 49/74/124/224 mmAantal lades:7, ladehoogte: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 250 mmAantal lades: 8, ladehoogte: 8 x 150 mmAantal lades: 9, ladehoogte: 9 x 100 mmAantal lades:10, ladehoogte: 4 x 75, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 250 mm[ul]

