

# W28-XQ1A-2 ✓ AKTIV

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W28

Interne TE-Nummer 3-1393250-2

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, Black Button Color, 250 VAC

Voltage Rating AC, 32 VDC Voltage Rating DC, 2 A, 1, Potter &

Brumfield W28

[Auf TE.com ansehen>](#)



Relais, Schütze und Schalter > Leistungsschalter



Typ des Leistungsschalters: **Thermo**

Stromkreisfunktion: **Serie mit Auslöser**

Beleuchtet: **Nein**

Druckknopffarbe: **Schwarz**

AC-Betriebsspannung: **250 VAC**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Ausführung des Leistungsschalters	Sicherungshaltertyp
Beleuchtungsart	Kein Licht
Produkttyp	Überstromschutzschalter
Aktuatortyp	Rücksetzen durch Drücken
Typ des Leistungsschalters	Thermo
Beleuchtet	Nein

### Konfigurationsmerkmale

Erdungsschalter	Ohne
Stromkreisfunktion	Serie mit Auslöser

### Elektrische Kennwerte

AC-Betriebsspannung	250 VAC
DC-Betriebsspannung	32 VDC
Leistungsschalter – Nennstrom	2 A
Abschaltleistung	1.000 A bei 250 V AC/32 V DC

### Sonstige Eigenschaften

Einfassungsfarbe	Schwarz mit weißer Kennzeichnung der Bemessung
Druckknopffarbe	Schwarz



### Kontaktmerkmale

Polkonfiguration	1
Ansprechzeit bei 200 %	4.5 – 28 seconds

### Klemmenmerkmale

Leistungsschalter – Abschlusstyp	6.35 [.25] gerader Schnellverbindungsstecker
----------------------------------	---

### Montage und Anschlusstechnik

Montagedurchführung	Keine
Montageoptionen	Leiterplatten-Befestigung per Einrasten
Leistungsschalter – Befestigungstyp	Leiterplatten-Befestigung

### Abmessungen

Schalttafelstärke	.81 – 1.57 mm [.032 – .062 in]
-------------------	--------------------------------

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Nicht konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) SVHC > Schwellenwert: Cadmium oxide (1.55% in Component) <b>Sicherheitshinweise:</b> Verwenden Sie nach Bedarf persönliche Schutzausrüstung. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | Potter & Brumfield W28



## Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente



### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_3-1393250-2\\_0706.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_3-1393250-2\\_0706.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_3-1393250-2\\_0706.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

[W28 Push to Reset Fuseholder-Type Thermal Circuit Breaker](#)

Englisch

### Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch

### Freigabe Agentur

[VDE-Zertifikat](#)

Englisch