



BE-7907 - BE-7940
ERGO™ TORX® und
Schraubendreher für TORX®-TR
Schrauben tamper-resistant TR7 -
TR40



PRODUKTDDETAILS









- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für TORX® tamper-resistant Schrauben mit Sicherheitsstift
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
- Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt								
BE-7907	TR 7	1.97 mm	75 mm	3 mm	17 mm	103 mm	197 mm	31 g
BE-7908	TR 8	2.30 mm	75 mm	3 mm	17 mm	103 mm	197 mm	31 g
BE-7909	TR 9	2.48 mm	75 mm	3 mm	17 mm	103 mm	197 mm	31 g
BE-7910	TR 10	2.72 mm	75 mm	3 mm	20 mm	122 mm	197 mm	31 g
BE-7915	TR 15	3.26 mm	100 mm	4 mm	27 mm	122 mm	222 mm	57 g
BE-7920	TR 20	3.84 mm	100 mm	4 mm	27 mm	122 mm	222 mm	57 g
BE-7925	TR 25	4.40 mm	125 mm	5 mm	27 mm	122 mm	247 mm	70 g
BE-7927	TR 27	4.96 mm	125 mm	5 mm	27 mm	122 mm	247 mm	70 g
BE-7930	TR 30	5.49 mm	150 mm	6 mm	36 mm	122 mm	272 mm	119 g
BE-7940	TR 40	6.60 mm	150 mm	7 mm	36 mm	161 mm	311 mm	130 g

