

## PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 790 x 1530 x 960 mm, Traglast 150 kg, in rot, Unterbau Staplertaschen

Artikelnummer: 236047



### PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 790 x 1530 x 960 mm
- Schüttkantenhöhe 420 mm
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Staplertaschen
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 226 mm
- Gewicht 74 kg

### Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Höhe	790 mm	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Länge	1530 mm	Unterbau	Staplertaschen
Breite	960 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Traglast	150 kg	Einfahrtaschenbreite	150 mm

Schüttkantenhöhe	420 mm	Einfahrtaschenabstand	226 mm
Material	Polyethylen	Farbe	rot
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	74 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		