

Kappes

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, 32 Kästen aus Polyethylen, Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 8 Ebenen mit Stahlboden und 32 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 909083



KAPPES



Kappes Steckregal

mit Favorit-Sichtlagerkästen

Grundregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld


- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm
- 32 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 32 x H x B x T 200 x 200 x 350 mm
- Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 8 Ebenen mit Stahlboden und 32 Kästen
- Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl

- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	150 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Feldlast	1300 kg
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Breite	1060 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	400 mm	Farbe Ausführung	enzianblau/verzinkt // RAL5010
Regal Ausstattung	Sichtlagerkästen	Anlieferung	zerlegt
Kästen Anzahl	32 Stück	Gewicht	73 kg
Material Kasten	Polyethylen		

Zubehör

323291		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
323349		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb
323418		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün
323484		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot
324625		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau
909094		Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm, 32 Kästen aus Polyethylen, Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 8 Ebenen mit Stahlboden und 32 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

527144



Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz