



Halogenlampe HALOLINE® PRO, Sockel: R7s - dimmbar

Einfacher Austausch gegen herkömmliche Halogenstablampen - bis zu 20% Energieersparnis!

- **Energieeffizienzklasse:** G
- **Lebensdauer:** 2.000 Stunden
- **Bauform:** Stabform
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 230 Volt
- **Brennlage:** beliebig
- brillantes Akzentlicht ECO
- deutlich weniger CO2 Emissionen
- geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar

Anwendungsbeispiele:

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shopbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen



Symbolbild: Halogenlampe HALOLINE® PRO



Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
230 Watt	300 Watt	5.000 lm	100 Ra	3.000 K (warmweiß)	230 kWh / 1.000h	G	12 mm	119,6 mm	64701	63000270
400 Watt	500 Watt	9.000 lm	100 Ra	3.000 K (warmweiß)	400 kWh / 1.000h	G	12 mm	119,6 mm	64702	63000271