


L-400

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**



L-400

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)		*Farben *Colours
L-400	64.9294-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm	max. 2,5 mm ²	Ni 21 22 23 24 25


L-409

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**



L-409

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Screw connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)		*Farben *Colours
L-409	64.9195-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm	max. 2,5 mm ²	Ni 21 22 23 24 25 26 27 29

L-41...

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Typ L-41Q mit Ø 4 mm-Querloch für weiteren Messabgriff. **Lötanschluss.**



L-41...

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Type L-41Q with Ø 4 mm crosswise hole for additional test connection. **Solder connection.**

L-41



L-41Q



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)		*Farben *Colours
L-41	64.9200-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm	max. 2,5 mm ²	Ni 21 22 23 24 25 26 27 29
L-41Q	64.9199-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm	max. 2,5 mm ²	Ni 21 22 23 24 25 26 27 29