

## Données techniques

**2477PJO075P40**

EAN 4031582050370

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes.

Corps de roue polypropylène, Bandage : TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Fixation à platine

### Optionnel:

Cette roulette existe également en version antistatique. A la commande, remplacer PJO par YGO..

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Diamètre de roue                 | 75 mm            |
| Largeur de bandage               | 25 mm            |
| Dimension de la platine          | 60 x 60 mm       |
| Distance entre axe               | 48/38 x 48/38 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm           |
| Déport                           | 24 mm            |
| Diamètre d'encombrement          | 160 mm           |
| Hauteur de la roulette           | 100 mm           |
| Résistance à la température      | - 20 / + 60 °C   |
| Norme                            | EN 12530         |
| Poids                            | 0.299 Kg / daN   |
| Capacité de charge dynamique     | 75 Kg / daN      |
| Capacité de charge statique      | 150 Kg / daN     |
| Dureté du bandage                | A 87 Shore       |



### Variantes:

