



TruTool N 1000

Műszaki adatok

**TruTool N 1000 1.
fokozat****TruTool N 1000 2.
fokozat****MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG**

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	10 mm	8 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	7 mm	5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM ²	5 mm	4 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	12 mm	10 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	300 mm	300 mm
-----------------	--------	--------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	1 m/min	1,6 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	230 1/min	370 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	75 mm	75 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	2600 W	2600 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	14,7 kg	14,7 kg
----------------------	---------	---------