

Artikelnummer: 138300

Kurzbeschreibung: Kastwagen GMa'-HLING G-®-Cup light, open voorkant, tot 300 kg, 4 etages, volume ca. 850 l

Langbeschrijving: Kastwagen GMa'-HLING G-®-Cup light, open voorkant, tot 300 kg, met 3 of 4 etages, diverse uitvoeringen: De kastwagen G-®-Cup light van GMa'-HLING is gemaakt van stevig gegalvaniseerd staal en geanodiseerd aluminium en biedt dankzij de open, heldere voorkant een snelle toegang tot de inhoud. Ontworpen voor een maximale belasting van 300 kg, is hij verkrijgbaar met 3 of 4 legborden. Daarnaast zijn er verschillende versies beschikbaar voor verschillende laadvermogens. Vooral in ziekenhuizen, rusthuizen, hotels en de farmaceutische sector biedt de G-®-Cup light met 3 jaar garantie nuttige diensten. De vast geïnstalleerde planken, elk 370 mm hoog, zijn volledig belastbaar tot 100 kg en bieden voldoende opbergruimte voor de benodigde goederen en materialen. Voor mobiel gebruik is het uitgerust met 4 hoogwaardige zwenkwielen met een diameter van 160 mm elk en massief rubberen banden - 2 van de wielen kunnen ook worden vergrendeld. De chassisdrager is gemaakt van robuust staal. Dankzij het gladde interieur zonder ondersnijdingen en het geanodiseerde aluminium oppervlak is de kastwagen eenvoudig te reinigen. Op de onderste verdieping bevindt zich een volledig omtrekkende PVC-schokdemper, zodat zowel de wanden als de auto zelf optimaal beschermd zijn tegen kleine stootschade. Ergonomische trek- en duwhandvatten bevinden zich aan de voorkant, waardoor de GMa'-HLING G-®-Cup light trolley comfortabel te hanteren is.

Meer details:

- Universele kastwagen met open voorzijde voor snelle toegang tot de inhoud
- Ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen of de farmaceutische industrie
- Vast ingebouwde rekken met een volledig draagvermogen over het gehele oppervlak vormen een even hoog niveau
- Gladde binnenkant voor eenvoudige reiniging
- Stevige ergonomische trek- en duwbeugel aan beide uiteinden
- Chassisbalk van gegalvaniseerd staal
- Met 4 zwenkwielen (waarvan 2 vergrendelbaar) met een diameter van 160 mm elk en verzinkt stalen wielkasten, massief rubber banden
- Circumferentie, blauwe PVC schokdemper aan de onderrand van de auto
- Naar keuze met 3 of 4 verdiepingen
- Verkrijgbaar in verschillende versies voor verschillende volumes
- Hoogte van de plank: 370 mm per stuk
- Maximaal draagvermogen: 100 kg per stuk
- Maximaal totaal hefvermogen: 300 kg per stuk
- Materiaal: gegalvaniseerd staal en geanodiseerd aluminium
- Kleur: elke aluminiumkleur
- 3 jaar garantie

