

Artikelnummer: 38489

Kurzbeschreibung: Fietsenrek WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 55 mm, B 1750 x D 1850 x H 415 mm, staal thermisch verzinkt, 5 parkeerplekken, gemonteerd



Langbeschrijving: Fietsenrek WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 55 mm, D 1850 x H 415 mm, staal thermisch verzinkt, div. aantal fietsenrekken, gemonteerd: Het enkelzijdige stallingssysteem van WSM is gemaakt van stabiel, thermisch verzinkt en tegen corrosie beschermd staal. Het biedt ruimte voor fietsen met een bandbreedte tot 55 mm. De parkeerplaatshouders hebben een diameter van 19 mm en zijn gemaakt van ronde stalen buizen. Ze zijn afwisselend in hoge en lage posities gemonteerd, zodat de fietsen bijzonder plaatsbesparend kunnen worden gestald. De wielbasis is telkens 350 mm. De eenzijdige parkeerbeugel van WSM wordt geleverd met 3 jaar garantie en wordt volledig gemonteerd en gelast geleverd. Kies tussen verschillende versies met betrekking tot het maximale aantal geïntegreerde parkeerplaatsen. De breedte en het gewicht variëren dienovereenkomstig, de opslagdiepte is 1850 mm elk en de hoogte 415 mm elk. Coating in RAL-kleuren is op aanvraag ook mogelijk.

- Stevige, eenzijdige, bruikbare eenzijdige ijzer-op-parking
- Geschikt voor fietsen met een bandbreedte tot 55 mm
- Wisselende op/neeër positie voor plaatsbesparende stalling van fietsen
- Ideaal voor rij-aansluiting en vloermontage
- Levering reeds gemonteerd, volledig gelast en incl. grondanker en montagebeugel
- Optioneel met verschillend aantal parkeerplaatsen
- Coating in RAL-kleuren mogelijk op aanvraag
- Wielafstand: 350 mm per stuk
- Materiaal van het frame en de parkeerruimtebeugel: elk staal, thermisch verzinkt en beschermd tegen corrosie, parkeerruimtebeugel van ronde stalen buis met a^o 19 mm
- Afmetingen: elk D 1850 x H 415 mm, B verschillend afhankelijk van de gekozen versie van het aantal parkeerplaatsen
- Gewicht: varieert afhankelijk van de gekozen variant van het aantal parkeerplaatsen
- Garantie: 3 jaar per stuk

