



## 1080p 3-Port HDMI-Switch

1080p@60Hz, integriertes Kabel, Stromversorgung über USB, schwarz

Part No.: [207843](#)

EAN-13: 0766623207843 | UPC: 766623207843

### Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display

Mit dem Manhattan 1080p 3-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspieldgeräten ganz komfortabel.

#### Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen

Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspieldgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.

#### Exzellente Bild- und Audioqualität

Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.

## Merkmale:

- Zum Anschluss von bis zu drei HD-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
- Unterstützt automatisches Umschalten bei Erkennung eines neuen HD-Signals oder manuelles Umschalten per Tastendruck
- 1080p-Auflösung, 3D, Deep Color
- Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
- HDCP-konform
- Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD Audio
- Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
- Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 2,5 Gbit/s für ein 1080p-Display
- Plug & Play
- Plug & Play-Installation, keine spezielle Einrichtung, kein Netzteil und keine Fernbedienung benötigt
- Integriertes HDMI-Kabel
- Vergoldete Kontakte
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifikate:

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

### Allgemein

- Distanz zwischen Quelle und Switch: bis zu 15 m

### Anschlüsse

- 1 x HDMI-Stecker, 19-pol. (Eingang)
- 3 x HDMI-Buchse, 19-pol. (Ausgang)

### Eingangs-/Ausgangssignal

- Videoeingangssignal: 400–600 mV
- DCC-Eingangssignal: 5 p-p (TTL)
- Maximale Single-Link-Range: 2,5 Gbit/s und 1080p Auflösung
- Videoausgabe: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1
- Frequenz: 2,5 Gbit/s / 250 MHz

#### Videoauflösungen

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

#### Physische Details

- Abmessungen: 82 × 61 × 15 mm
- Kabellänge 58 cm
- Gewicht: 91 g

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

#### Lieferumfang:

- 1080p 3-Port HDMI-Switch
- Kurzanleitung



