



Descrizione

Taniche industriali da 20 litri con tappo (con anello anti-manomissione), colore naturale, di polietilene infrangibile (HD-PE)

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Forma compatta - Maneggevoli e impilabili
- Buona resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico con attacco a vite DIN 60/61 cod. art. 550500
- Cod. omologazione n. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 47 mm
- a = filettatura Ø esterno = DIN 60
- P=profondità=231 mm L=larghezza=294 mm A=altezza=399 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	426401
GTIN	4007228426403
Tariffa doganale	39233090
Unità di imballaggio	3

Colore	naturale
Volume in L	20
Peso (kg)	0,83
P x L x A (mm)	231 x 294 x 399

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	3
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	2,49
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	15
Numero di strati	3
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,347

Cartoni per strato	5
Peso (kg)	57,35