



Descrizione

Taniche industriali da 20 litri con tappo (con anello anti-manomissione), colore naturale, di polietilene infrangibile (HD-PE)

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Forma compatta - Maneggevoli e impilabili
- Buona resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico con attacco a vite DIN 60/61 cod. art. 550500
- Cod. omologazione n. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 47 mm
- a = filettatura Ø esterno = DIN 60
- P=profondità=231 mm L=larghezza=294 mm A=altezza=399 mm

Informazioni:

Articolo

| | |
|----------------------|----------------------|
| Codice dell'articolo | 426401 |
| GTIN | 4007228426403 |
| Tariffa doganale | 39233090 |
| Unità di imballaggio | 3 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Colore | naturale |
| Volume in L | 20 |
| Peso (kg) | 0,83 |
| P x L x A (mm) | 231 x 294 x 399 |

Imballaggio esterno

| | |
|--------------------|---|
| Contenuto in pezzi | 3 |
| P x L x A (mm) | ___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___ |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Peso lordo unità di imballaggio kg | 2,49 |
|------------------------------------|-------------|

Pallet

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Numero di scatole | 15 |
| Numero di strati | 3 |
| P x L x A (mm) | 1,2 x 0,8 x 1,347 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Cartoni per strato | 5 |
| Peso (kg) | 57,35 |