



### Descrizione

Imbuto in polietilene infrangibile (HD-PE), colore naturale, forma ovale, con occhio e filtro

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con occhio di sospensione e alette di sfianto all'estremità dell'imbuto
- Con inserto filtrante a maglia particolarmente fine in acciaio inossidabile (intercambiabile):  $s = \varnothing$  dell'inserto filtrante = 50 mm
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da  $-20\text{ °C}$  a  $+70\text{ °C}$  e senza bisfenolo A (BPA)
- Pezzo di ricambio: Inserto filtrante (cod. art. 958100)
- $w = \varnothing$  della bocca dell'imbuto = 116 x 172 mm
- $e = \varnothing$  del bocchettone di immissione = 18,5 mm
- Capacità 660 ml

### Informazioni:

#### Articolo

Codice dell'articolo	<b>954500</b>
GTIN	<b>4007228954500</b>
Tariffa doganale	<b>39241000</b>
Unità di imballaggio	<b>12</b>

Colore	<b>naturale</b>
Volume in L	<b>0,66</b>
Peso (kg)	<b>0,08</b>

#### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>12</b>
P x L x A (mm)	<b>255 x 325 x 242</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>1,21</b>
------------------------------------	-------------

#### Pallet

Numero di scatole	<b>90</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 1,602</b>

Cartoni per strato	<b>15</b>
Peso (kg)	<b>128,9</b>