

ROLINE 19"-Patchpanel 1 HE, 24 Ports, Kat.5e (Class D), grau

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.11.0329 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.11.0329 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990147786 |



ROLINE Verteilerfeld für Netzwerkkabel zum Einbau in 19-Zoll Schränke

- Die geschirmten ROLINE Kat. 5e 19"- Patchpanel in 24-Port Ausführung
 - Die Panels genügen dem Standard nach EIA/TIA 568 Kat. 5e TSB40A
 - Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSA-plus Anschlusstechnik mit oben aufgedruckter Farbcodierung nach EIA/TIA 568 realisiert
 - Gehäuse und Abdeckhaube Stahlblech, Farbe lichtgrau
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e S/FTP (Best.-Nr. 21.15.0020), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e STP (Best.-Nr. 25.16.8487), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP (Best.-Nr. 26.11.0329), und ROLINE Patchkabel Kat.5e S/FTP (Best.-Nr. 21.15.0305). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Anschlusstechnik TP |
| Produkttyp | Patchpanel Cat.5e |
| Farbe | grau |
| Schirmungstyp | geschirmt |
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Schranksystem | 19"-Technik |
| Anzahl Ports | 24 |
| Anschluss Verlegekabel | Krone LSAPlus |
| Belegung | EIA/TIA 568A & 568B |
| modularer Aufbau | nein |
| Material (Gehäuse) | Stahlblech |
| Schirmkontaktierung | ja |
| gesonderte Zugentlastung | ja |
| Steckrichtung | gerade |
| Höheneinheiten | 1 HE |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 482.6 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Gewicht | 1505.7 g |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 570 mm |
| Paketgewicht | 2.2 kg |