


ROLINE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB+PS/2, Tastaturlayout D

Artikelnummer	26.50.0082
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.50.0082
EAN (Einzelstück)	7611990978113



Die Lösung für das professionelle Server-Management

- Die ROLINE 19" Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43 cm TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank
- Teleskopschienen mit Dual-Rail-Technologie für die getrennte Bedienung von Tastatur und Bildschirm
- Bildschirm kann bei geschlossener Schranktür aufgeklappt bleiben
- Einbautiefe der Konsole: 460 mm
- Abstand der senkrechten 19" Ebenen: 560 - 870 mm
- Einbautiefe der Konsole mit Switch (14.01.3324/14.01.3325): 640 mm
- Länge der Einbauschiene: 640 mm
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:

- Aktive 43 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel

- Bildwiederholfrequenz: bis 80 KHz
- Kontrast: 400:1
- Helligkeit: 250cd/m²

Tastatur-Layout:

- Deutsch

empfohlener KVM-Switch:

- 14.01.3224 ROLINE 19"-KVM Switch,1 User - 8 PC, USB und PS/2
- 14.01.3225 ROLINE 19"-KVM Switch,1 User - 16 PC, USB und PS/2

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Einschub
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM Kabel (1,8m, HDDB-15 / VGA + 2x PS/2), USB-Kabel, Netzstecker, Handbuch auf CD, Quick Installation Guide, Schlüssel, Schrauben
zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
benötigte Einbauhöhe	1 HE