

**Artikelnummer:** 129872

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit 3 Etagenkästen, 1000 x 575 mm

**Langbeschreibung:** Etagenwagen mit 3 Etagenkästen, 1000 x 575 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau. Ladefläche: 1000 x 575 mm

Außenmaße: 1090 x 600 mm

Etagenabstände: 500 mm

Etagenhöhen: 235/750/1310

mm

Gesamthöhe: 1500 mm

Kastenhöhe: 20 mm

Tragkraft: 250 kg

Rad a'Ëœ: 160 mm

Eigengewicht: 55 kg

**EAN/GTIN:** 4250448502154

