

Artikelnummer: 42056

Kurzbeschreibung: Kunststoff-Bodenrost, rot

Langbeschreibung: Kunststoff-Bodenrost Clippy Stabil: Bodenroste mit Clipverbindung. Das System-Boden Clippy aus Hochdruck-Polyethylen sorgt für eine stabile und zugleich elastische Unterkonstruktion und verteilt die Belastungen optimal auf den ganzen Bodenrost. Kabel, Telefonleitungen usw. können unter dem Rost verlegt werden. Fu sswarm und trocken rutschhemmend und druckfest einwandfreier Wasserablauf hygienisch und elastisch leicht verleg- und wiederaufnehmbar thermische Belastbarkeit: 70-Grad C mechanische Belastbarkeit bis 30.000 kg/qm (gleichmä ssig verteilte Last) Entflammverhalten: Klasse B2 (DIN 4102) Gewicht: ca. 1125 g/Stück Maße: L 500 x B 500 x H 25 mm 20 Stück = 1 Paket



EAN/GTIN: 609613619809