

## iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC65KDK60



### Sonderzubehör

HEZG9AS00S	Adapter
LZ11GKA13	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11GKU13	Standard Umluftset

Die Schräge mit touchControl und leisem Motor für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Für ruhige Momente: der angenehm leise Motor.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	150.0 cm
Gerätehöhe: .....	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10.7 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	550 m³/h
Max. Luftmenge: .....	430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003936580
Anschlusswert: .....	223 W
Absicherung: .....	4 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC65KDK60

### Ausstattung

#### Design:

- Schräg-Esse
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

#### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

#### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

#### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC65KDK60

Maßzeichnungen

**Maße in mm  
Gerät im Abluft**

**Maße in mm  
Gerät im Umluft**

Maße in mm

A: Abluftaus  
B: Steckdos  
C: Elektro  
D: Gas – at  
E: Elektro –

Maße in mm  
Wandinsta

A: Elektro  
B: Gas – at  
C: Elektro –

Maße in mm

A: Max. Stä