

## AXOR One

### Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher


Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **45711140**



#### Merkmale

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Eco-Funktion: Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 5 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D
- P-IX 29147/ID

#### Technologie




**AXOR One**  
**Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **45711140**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm




**AXOR One**  
**Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **45711140**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



**AXOR One**  
**Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **45711140**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

| Pos. |   | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1    | Thermostatgriff                                 | 92600140      | 65 | 1  |
| 2    | Schnappeinsatz mit Schraube                     | 98932000      | 5  | 1  |
| 3    | O-Ring 57x2                                     | 98210000      | 1  | 1  |
| 4    | Rosette   | 92598140      | 65 | 1  |
| 5    | Zylinderschraube M5x25                          | 97664000      | 1  | 1  |
| 6    | Bedienelement                                   | 92611140      | 98 | 1  |
| 7    | Symbole-Set                                     | 92541130      | 64 | 1  |
| 8    | O-Ring 13x2                                     | 98128000      | 1  | 1  |
| 9    | Gleitring-Set                                   | 93121000      | 1  | 1  |
| 10   | Absperreinheit                                  | 98536000      | 12 | 1  |
| 11   | Absperreinheit (AVP)                            | 95758000      | 14 | 1  |
| 12   | Mutter  | 98368000      | 4  | 1  |
| 13   | Anschlagscheibe                                 | 92614000      | 8  | 1  |
| 14   | Mutter  | 98913000      | 6  | 1  |
| 15   | O-Ring 26x1,5                                   | 98390000      | 1  | 1  |
| 16   | Temperatur Regeleinheit                         | 98282000      | 14 | 1  |
| 17   | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse         | 92373000      | 18 | 1  |
| 18   | O-Ring 21x1,5                                   | 98219000      | 1  | 1  |
| 19   | O-Ring 17x1,5                                   | 98137000      | 1  | 1  |
| 20   | O-Ring 11x2                                     | 98127000      | 1  | 1  |
| 21   | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 92594000      | 5  | 1  |
| 22   | Verlängerung 25 mm                              | 45790000      | 98 | 1  |
| a    | Grundkörper                                     | 45710180      | 98 | 1  |