



Rammschutzpoller

- feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarz lackierten Streifen
- für die Aufstellung im Freien oder in Gebäuden geeignet
- stabile Stahlkonstruktion, Wandstärke 4,5 mm (Typ XXL 5 mm)
- zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrerschutz für Maschinen, Regale, Pfeiler oder Gebäudeecken
- mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (14/110) oder 4 Durchsteckanker (16/140) (optional lieferbar)
- Höhe ab Oberkante Boden: 1200 mm. Gesamthöhe für Version zum Einbetonieren: 1600 mm




Typ	S		L		XL		XXL	
Höhe [mm]	1200		1200		1200		1200	
Durchmesser [mm]	90		159		194		273	
Ausstattung	inkl. Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm	inkl. Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	inkl. Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	inkl. Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	befüllbar, inkl. Bodenplatte 350 x 350 x 15 mm	–	–	–
Bestellnummer zum Aufdübeln	252-184-A8	145-187-A8	180-214-A8	180-216-A8	–	–	–	–
Bestellnummer zum Einbetonieren	–	–	–	–	252-185-A8	145-184-A8	180-215-A8	180-217-A8
ZUBEHÖR	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	–	–	–	–
Bestellnummer	145-188-A8	145-188-A8	207-473-A8	207-473-A8	–	–	–	–



Rammschutzpoller Flex

- flexibler Rammschutzpoller aus Stahl mit einem Neigungswinkel von bis zu 25°
- absorbiert auftretende Anfahrkräfte, selbstständige Rückkehr in die Ausgangsposition
- minimiert Beschädigungen am Poller und an Fahrzeugen
- Wandstärke 4,5 mm
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (12/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)

Typ	A		I	
Höhe [mm]	655		655	
Durchmesser [mm]	159		159	
Oberfläche	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	kunststoffbeschichtet		
Bestellnummer	207-449-A8	207-448-A8		



ZUBEHÖR	Universaldübel (mit Schraube), 12/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-A8	233-428-A8


Stahlrohrpoller

- zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc.

- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- feuerverzinkt oder weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Stahlrohrpoller zum Aufdübeln werden inkl. Bodenplatte geliefert.
Höhe 152 mm: 220 x 220 mm
Höhe 193 mm: 360 x 360 mm



ab 99,-



- 4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker
- Bestell-Nr. 249-381-A8**

Typ	40153	40153B	40193	40151	40151B	40191	40191B	40152	40152B	40192
Höhe [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Durchmesser [mm]	152	152	193	152	152	193	193	152	152	193
Oberfläche	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt
Farbe	–	rot/weiß	–	–	rot/weiß	–	rot/weiß	–	rot/weiß	–
Bestellnummer zum Aufdübeln	249-348-A8	249-351-A8	249-354-A8	–	–	–	–	–	–	–
Bestellnummer zum Einbetonieren	–	–	–	249-346-A8	249-349-A8	249-352-A8	249-355-A8	249-347-A8	249-350-A8	249-353-A8