bac à bec

Grip

hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 mm, en polypropylène en rouge, avec barre

lot 12 pièce

Numéro d'article: 149884







Bac à bec Grip

Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 mm
- en polypropylène en rouge
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- avec barre
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

| Détails techniques | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| type de récipient | bac à bec | gerbable | oui |
| norme européenne | non | poignée | poignée encastrée avant et arrière |
| conducteur d'électricité | non | dispositif de support | barre |
| hauteur | 200 mm | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| largeur | 300 mm | convient pour aliments | oui |
| profondeur | 500 mm | considération comme matière dang | |
| hauteur intérieure | 190 mm | couleur | rouge |

| largeur intérieure | 270 mm | taille | 5T - HxlxP 200x300x500 mm |
|-----------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| profondeur intérieure | 425 mm | garantie | 5 années |
| matériau | polypropylène | Poids | 1,19 kg |
| soubassement | intérieur à picots | | |

Accessoires

149893



couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 300 x 500 mm, en transparent, avec poignées encastrées

149899



Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 300 mm

Cela s'adapte aussi ... 209420 rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair 524162 établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair 529930 escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium 531075 rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte