

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 175 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en vert, Parois ajourés, fond ajourés

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204144



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe










- hauteur x longueur x largeur 175 x 600 x 400 mm
- capacité 33 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois ajourés, fond ajourés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

### Détails techniques




|                   |                |                     |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | soubassement        | ajourés             |
| norme européenne  | oui            | charge              | 30 kg               |
| capacité          | 33 l           | capacité de gerbage | 300 kg              |
| hauteur           | 175 mm         | couvercle           | en accessoires (non |

|                      |               |                                  |                                   |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                      |               |                                  | compris)                          |
| longueur             | 600 mm        | convient pour aliments           | oui                               |
| largeur              | 400 mm        | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau             | polypropylène | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C                   |
| gerbable             | oui           | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| emboîtable           | non           | couleur                          | vert                              |
| pliable              | non           | garantie                         | 5 années                          |
| structure de cloison | ajourés       | Poids                            | 2,2 kg                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 508902 |    | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir   |
| 508908 |    | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir   |
| 509425 |    | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite   |
| 509428 |    | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 530307 |    | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal  |
| 531616 |   | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 789403 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc                    |
| 992484 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.   |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |