

PAVOY

armoire universelle

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 210147

PAVOY Armoire universelle Basis

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- force par plateau 80 kg
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 17 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
équipement armoire	tablettes	tablette réglable au pas	17 mm
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
hauteurs de classeurs	5 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	80 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	certification TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	73 kg
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs		

Accessoires

210172		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
146387		cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
223689		papier de copie, format DIN A4, 500 feuilles, En extra-blanc, degré de blancheur (CIE) 161, grammage 80 g/m ²
223767		classeurs, format DIN A4, largeur du dossier 75 mm, avec étiquette pour dos, en carton/polypropylène en bleu, avec ouverture de saisie