

ZARGES

échelle télescopique polyvalente

Variotec V

4 x 6 échelons profilés antidérapants, longueur de lisse 6,4 m, en aluminium, nature

Numéro d'article: 231497



ZARGES Échelles télescopiques polyvalentes Variotec V

combinaison escabeau-échelle coulissante

échelle télescopique polyvalente







- accès double face
- 4 x 6 échelons profilés antidérapants
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui/escabeau jusqu'à env. 7,1 m / 4,4 m
- longueur de lisse 6,4 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- réglable en hauteur au pas de 280 mm et pour escalier
- application sûre grâce à potences télescopiques rabattables
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- Rabattu hauteur x largeur x profondeur 1860 x 780 x 210 mm
- en aluminium, nature
- Force max. 150 kg

- poids 22,1 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131-4

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelle télescopique polyvalente	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	surface de longerons	nature
utilisation	double face	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
Longueur de lisse	6,4 m	force	150 kg
hauteur de travail comme échelle	7,1 m	exécution échelle	à quatre parties
hauteur de travail comme escabeau	4,4 m	fonction échelle	réglable en hauteur au pas de 280 mm et pour escalier
nombre d'échelons	4 x 6	équipement de sécurité échelle	potences télescopiques rabattables
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	protection contre l'écartement	non
profondeur d'échelons	30 mm	étrier de sécurité	non
hauteur de rabattage	1860 mm	Pour escalier	oui
largeur de rabattage	780 mm	norme	DIN EN 131-4
profondeur de rabattage	210 mm	Poids	22,1 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc