


bac de rétention classic-line

pour bidons, volume de rétention 65 l, hauteur x largeur x profondeur 200 x 774 x 584 mm, avec plaque perforée en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 235650



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- pour bidons
- volume de rétention 65 l
- hauteur x largeur x profondeur 200 x 774 x 584 mm
- avec plaque perforée en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie



Détails techniques





type de stockage de produits dan

bac de rétention

matériau acier

type de bac de rétention	bac de rétention	surface	finition peinture époxy
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
capacité	bidons	équipement bac de rétention	plaque perforée
volume de rétention	65 l	matériau de caillebotis	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	surface de caillebotis	galvanisé
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	soubassement	pieds
hauteur	200 mm	possibilité de passage au-dessou	non
largeur	774 mm	garantie	5 années
profondeur	584 mm	Poids	29,83 kg

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène