

Wilms climatiseur AC 12

Pour dimensions de pièce de 18 - 25 m², commande par télécommande, hauteur x largeur x profondeur 715 x 440 x 335 mm, roulettes

Numéro d'article: 244342



Wilms



climatiseur

- Pour dimensions de pièce de 18 - 25 m²
- puissance de refroidissement 3,5 kW avec réfrigérant R290
- fonctions : mode automatique pour refroidir, chauffer, déshumidifier et ventiler
- commande par télécommande
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz
- hauteur x largeur x profondeur 715 x 440 x 335 mm
- roulettes
- en blanc
- livré joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus

Détails techniques

fournitures de bureau climatiseur

profondeur 335 mm

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| pour dimensions de pièce | 18-25 m ² | alimentation | adaptateur secteur 230V/50 Hz |
| puissance de refroidissement | 3,5 kW | soubassement | roulettes |
| fonction climatisation | mode automatique | couleur | blanc |
| réfrigérant | R290 | volume de livraison | joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus |
| niveau sonore | 65 dB | Numéro d'enregistrement DEEE | DE90579767 |
| commande | télécommande | Type d'appareil DEEE | échangeurs de chaleur CAT 1 |
| hauteur | 715 mm | Poids | 26 kg |
| largeur | 440 mm | | |