


## porte-cycles

longueur 1900 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 65 mm roues larges, montage au plafond, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 500835



## Porte-cycles suspendu

### pour le montage au plafond

porte-cycles

- longueur 1900 mm
- 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 65 mm roues larges
- montage au plafond
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté

## Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	écartement des roues	350 mm
type de supports cycles	porte-cycles	installation	couverture
longueur	1900 mm	type de fixation	montage au plafond
largeur de pneu	65 mm	matériau	acier
emplacements de réglage	6 pièce	surface de montant	galvanisé
nombre d'emplacements de réglage	6	livraison	démonté
utilisation	à un côté	Poids	6,3 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306237		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
509310		stop-trottoirs, convient pour extérieur, hauteur x largeur x profondeur 960 x 470 x 670 mm, convient pour DIN A2, cadre en aluminium anodisé coloris argent
525474		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied
975113		toit de protection, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion RAL9002 blanc gris