

## bac de rétention PE

pour 1 x GRV/IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 655 x 1345 x 1720 mm, Équipé de avec plaque perforée en polyéthylène, pieds, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



Numéro d'article: 522728

## Bac de rétention

### pour IBC

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 1 x GRV/IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 655 x 1345 x 1720 mm
- en polyéthylène haute pression
- Équipé de avec plaque perforée en polyéthylène
- pieds, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène haute pression
type de bac de rétention	bac de rétention PE	équipement bac de rétention	plaque perforée
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	polyéthylène

volume de rétention	1000 l	soubassement	pieds
capacité	1 x GRV/IBC	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	655 mm	roulant	non
largeur	1345 mm	Poids	147 kg
profondeur	1720 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm

